

Schnell-Kaltnebelgerät Typ S1

- mit manueller Abschaltung -




Abb: S1.B10-WK15 DD
DD= Dosierdüse

Geräteoptionen

- Düsengröße entsprechend der gewünschten Leistung (s. u.)
- Düse WK15 in Edelstahl oder Messing vernickelt erhältlich
- regulierbarer Mitteldurchsatz über Feinregler am Düsenkopf (statt Dosierdüse)
- Mittelschlauch in Viton (resistentes Material) für Anwendungen mit aggressiven (Lösungs-) Mitteln
- Magnetventil zur Steuerung über Zeitschaltuhr
- Gerät mit 2 Düsenköpfen für doppelte Leistung
- Kugelhahn zum zentralen An-/Abstellen der Druckluft am Gerät

Düsen - Leistungsdaten

Düse	Druck	Luftverbrauch	Durchsatz feinsten Nebel (Pflanzenschutz, Heilmittel, Schädlingsbekämpfung)	Durchsatz mittlerer Nebel (Desinfektion)	Durchsatz schwerer Nebel (bei vollem Behälter) (Befeuchtung)
WK15	1,5 - 3 bar	100 - 150 l/min	1 bis 2 l/h	bis 5 l/h	bis 10 l/h
W06	3 bar	> 400 l/min	3,6 bis 5 l/h	bis 12 l/h	bis 24 l/h
	6 bar	> 800 l/min	7,2 bis 10 l/h	bis 24 l/h	bis 48 l/h
W12	3 bar	> 800 l/min	7,2 bis 10 l/h	bis 24 l/h	bis 48 l/h
	6 bar	> 1.600 l/min	14,5 bis 20 l/h	bis 48 l/h	bis 96 l/h

Kompressoren, Ventilatoren, Mittelbehälter, Schläuche und weiteres Zubehör auf Anfrage